

Caractéristiques des filtres

	Le classique (Montés sur le masque à l'achat)			le Super respirant		
Etat	A neuf	Après 10 lavages	Après 50 lavages	A neuf	Après 10 lavages	Après 50 lavages
Perméabilité à l'air en L/m²/s	504	441	416	1020	815	681
Efficacité de protection aux aérosols à 3 microns	99	99	95	95	97,5	85
Niveau de classement suivant norme AFNORSpec-S76-001	UNS1	UNS1	UNS1	UNS1	UNS1	UNS2

Nous vous recommandons de nettoyer les filtres 1 fois par jour et de prévoir leur changement tous les 50 lavages.

Le lavage des filtres peut se faire à la main ou en machine (cycle 60°C).

Dans le cas d'un lavage à la main il est conseillé de mettre bouillir (eau frémissante) vos filtres 5mn dans une casserole d'eau pour détruire l'ensemble des germes et bactéries (ou autres moyens de stérilisation).

Le séchage doit se faire à l'air libre dans un endroit propre et sec. L'usage du sèche-linge est déconseillé car il risque d'endommager la structure des fibres du filtre. Le repassage est également proscrit.

